

BEIJERS


115 ÅR AV ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE
KAPSKIVOR OARMERADE



PRODUKTKATALOG 2020 | SLIPTEKNIK

BEIJERS

EN DEL AV **BEJERTECH**



AFFÄRSSEGMENT SLIPMATERIAL

Beijer Industri, affärssegment slipmaterial, kan tack vare sitt breda kontaktnät av leverantörer erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Vi representerar ledande leverantörer inom området och lagerför våra produkter i Malmö. Lång erfarenhet och bred kompetens gör oss till specialister inom dessa segment där vi idag, tillsammans med våra kunder och leverantörer, arbetar för att hitta effektiva kundanpassade lösningar.

VI ERBJUDER

Vårt utbud är omfattande och innefattar bland annat:

Flexibela slipmaterial

Slipduk som band, hylsor, koner, rullar, rondell och ark. Lamellprodukter som rondeller, stift och skivor. Fiber-rondeller, kvickrondeller och kardborrerondeller samt kontakt- och självexpanderade skivor.

Hårda slipmaterial

Precisionslipskivor, verktygsslipskivor, grovslipskivor, skärpverktyg, kap- och navrondeller, slipstift, slipskålar, sliptoppar och brynen.

Diamant och CBN

Slipskivor, dresskivor, stift, filar, pasta och brynen.

Produkter för gradning

Borstar, hårdmetallfilar, gradningsskivor, -stift och keramiska knivar.

Polerprodukter

Polernylon som skivor, stift, ark, band och valsar. Sisalskivor, fiberborstar, bomull och polyester-skivor samt vax.

Maskiner - Övrigt

Bandslipmaskiner, handhållna slipmaskiner, polermaskiner och sågblad.

KONTAKTA OSS

Beijer Industri AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

Tel: +46 40 35 83 26

E-post: slip@beijerind.se

www.beijerind.se



BEJERTECH

INDUSTRIAL PRODUCTS

BEIJERS

KARLEBO

PTMU

TEBECO

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ETT KOMPLETT SORTIMENT

Genom vårt globala kontaktnät av leverantörer kan vi erbjuda ett komplett produktsortiment av slip- och polermaterial för metallindustrin. Saknar du någon produkt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Utöver de produkter som ingår i vårt standardsortiment tillhandahåller vi kundanpassade lösningar. Med lång erfarenhet och bred kompetens strävar vi efter att finna den bästa lösningen för dig som kund. Tillsammans arbetar vi fram en effektiv lösning. Slå oss en signal eller skicka ett mail så berättar vi mer.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

OFFERTFÖRFRÅGAN

Har du önskemål om en offert eller frågor om pris och leveranstid är du välkommen att kontakta oss.

Tel: [+46 40 35 83 26](tel:+4640358326) E-post: slip@beijerind.se

SÅ HÄR BESTÄLLER DU

Du beställer önskade produkter snabbt och enkelt via vår kundservice eller e-post.

Tel: [+46 40 35 83 00](tel:+4640358300) E-post: order@beijerind.se

VÅRA VARUMÄRKEN





BEIJERS

KAPSKIVOR OARMERADE

KAPSKIVA OARMERAD 40A 60 O/P

En oarmerad kapskiva med grövre korn främst avsedd för större dimensioner av härdat verktygsstål och HSS-stål. Bland annat lämplig för kapning av stansar och utstötare.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-0771	150x1x20 mm 40A 60 O B (80 m/s)	10
1512-0705	180x1x32 mm 40A 60 P B (80 m/s)	30

KAPSKIVA OARMERAD M10A

En oarmerad kapskiva med grövre korn främst avsedd för större dimensioner av härdat verktygsstål och HSS-stål. Bland annat lämplig för kapning av stansar och utstötare.

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1510-0722	100x1x20 mm M10A 60 O B (80 m/s)	10

KAPSKIVA OARMERAD A70

En oarmerad kapskiva främst avsedd för härdat verktygsstål och HSS-stål. En storsäljare när det kommer till oarmeade kapskivor, bland annat lämplig för kapning av stansar och utstötare.



Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1075-0035	150x1x20 mm A70-P5-B (80 m/s)	10



BEIJERS

KAPSKIVOR OARMERADE

KAPSKIVA OARMERAD 40A 80 P

En oarmerad kapskiva främst avsedd för härdat verktygsstål och HSS-stål. En storsäljare när det kommer till oarmeade kapskivor, bland annat lämplig för kapning av stansar och utstötare.



**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1512-2220	125x0,8x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)	50
1510-0736	150x1x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)	10
1510-0743	150x1,5x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)	10
1512-1469	150x2x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)	10
1510-0729	200x1x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)	10
1510-0764	200x1,5x20 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)	10
1512-5401	225x1,5x32 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)	30
1510-0780	300x2x25,4 mm 40A 80 P B20 (80 m/s)	10

KAPSKIVA OARMERAD 40A 100 R

En oarmerad kapskiva med finare korn främst avsedd för mindre dimensioner av härdat verktygsstål och HSS-stål. Bland annat lämplig för kapning av stansar och utstötare.



**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1512-3506	125x0,7x20 mm 40A 100 R B90 (80 m/s)	50
1510-0785	125x1x20 mm 40A 100 R B90 (80 m/s)	10



BEIJERS

KAPSKIVOR OARMERADE

KAPSKIVA OARMERAD 35A

En laboratoriekapskiva främst avsedd för materialanalyser.

**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1512-2151	250x1,5x32 mm 35A 70 M 6 B70 (80 m/s)	30
1512-2472	300x2x32 mm 35A 54 M 15 B70 (80 m/s)	30
1512-5653	300x2x32 mm 35A 70 J 15 B70 (50 m/s)	30
1512-4477	350x2,5x32 mm 35A 60 L 15 B70 (50 m/s)	20

KAPSKIVA OARMERAD AA46

En laboratoriekapskiva främst avsedd för materialanalyser.



**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1076-1680	250x1,5x32 mm AA46-O5-B80 (80 m/s)	10
1076-0355	300x2x32 mm AA46-O5-B80 (80 m/s)	30



BEIJERS

KAPSKIVOR OARMERADE

KAPSKIVA GUMMIBUNDEN 10A 120 P

En oarmerad kapskiva med hög precision för mycket fina snitt. Lämplig för detalj- och laborierkapning.

**För övriga kvalitéer, dimensioner och kornstorlekar, kontakta oss för offert.*

Art nr	Beskrivning	Antal per kolli
1512-4659	250x0,7x22 mm 10A 120 P R20 (80 m/s)	50
1512-5828	250x1,0x22 mm 10A 120 P R20 (80 m/s)	50

PRODUKTKUNSKAP

KAPSKIVOR OARMERADE

MÄRKNING AV KAPSKIVOR

150X1X20	40A	60	0	5	B70
Dimensioner mm	Kvalité	Kornstorlek	Hårdhet	Täthet	Bindemedel

Diameter x Tjocklek x Hål

**Förtydliganden*

KORNSTORLEK 46 (Grov) - 120 (Fin)

Grova korn hög avverkning smatidigt som det leder till att skivan blir hårdare. I regel skär mjukare skivor lättare varför häsyn också bör tas till skivans hårdhet.

HÅRHET E (Mycket mjuk) - U (Mycket hård)

Skivans hårdhet påverkas även av skivans täthet, kvalité och storlek på slipkorn samt bindemedlet.

TÄTHET 4 (Tät) - 17 (Öppen)



En tät skiva är mindre porös vilket minskar risken för att slipkornen släpper. Samtidig kyler och skär en öppen skiva bättre.

BINDEMEDEL B (Fenoplasts/Backelit) R (Gummi)

PRODUKTKUNSKAP

KAPSKIVOR OARMERADE

ANVÄNDNINGSPREKOMENDATIONER



- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att maskinens sprängskydd är monterat och intakt.
- Vid montering - Använd alltid medföljande pappersflänsar. Kontrollera att flänsar är hela, av sammastorlek och fria från smuts.
- Använd alltid förskrivna skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Kapskivor används endast för att kapa, slipa inte med en kapskiva. Kapskivor utan vävförstärkning får inte användas i handhållna maskiner. Användning endast tillåten i innesluten maskin. Kapning med kylmedel får endast ske om produkten är anpassad för detta)
- Skivorna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara skivorna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- För friläggande av nya slipkorn bör matningshastigheten ej vara för låg.

Mer information kring säker användning finner på FEPAs webbplats.

www.fepa-abrasives.org/safety/safety-publications/

Bakelitprodukter har en begränsad livsläng. Dessa produkter bör användas inom tre år vart efter funktion och säkerhet inte kan garanteras. För information kring bäst före datum, se datummärkningen på slipskivan. För högsta kvalitet och säkerhet rekommendera vi att dessa produkter inte används efter angivet datum.

BEIJERS
EN DEL AV **BEJERTECH**